



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 150cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659945 150
GTIN	4045197514004
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Handy greb til problemløs overførsel af de indstillede momenter. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning. Lås mod utilsigtet indstilling for enden af grebet. Skifteklinge til fastgørelse af 1/4 tomme bits medfølger.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret skrueving ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Alle Wiha-skifteklinger (nr. 659940 – 659946) kan også anvendes i Holey momentskruetrækker nr. 659945.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	150 cNm
Skalainddeling 1 delstreg =	5 cNm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3

Momentområde	30 - 150 cNm
Momentområde	0,3 - 1,5 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	153 mm
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Vægt	300 g
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
-------------------------------------------------------	----------------

Tilbehør

Torque-skifteklingePozidriv Krydskærvstørrelse 1	659941 1
Skifteklinge 1/4 tomme	659947

Torque-skifteklingetil Phillips Krydskærvstørrelse 0	659940 0
Torque-skifteklingetil Phillips Krydskærvstørrelse 1	659940 1
Torque-skifteklingePoqidriv Krydskærvstørrelse 0	659941 0