



Præcisionslåseringstang, Type: J0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719790 J0
GTIN	4003773048510
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

Med indsatte præcisionsspidser. Form C – lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Til indvendige låseringe-Ø	8 - 13 mm
Form	C
Spids-Ø	0,9 mm
Hel længde	140 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige

Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag	nej
Greb med fikseringsanordning	ja
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang