



## Låseringstang, Type: J5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719795 J5
GTIN	4003773024910
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Greb af pladestål med fikseringsanordning.

**Med indsatte præcisionsspidser. Form C – lige kæber.**

#### Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

#### Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	570 mm
Form	C
Til indvendige låseringe-Ø	122 - 300 mm
Spids-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Kæbeform	lige
Materiale	Valsestål

Materiale, spids	Special-værktøjsstål, oliehardt
Overflade	sort pulverlakeret.
Greb med fikseringsanordning	ja
Udskiftelig spids	ja
Produkttype	Låseringstang

---

## Tilbehør

Spidspar til låseringstang Form J5	719810 J5
------------------------------------	-----------