



## Låseringstang, Type: J21



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719805 J21
GTIN	4045197493002
Artikelklasse	72B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

**Med indsatte præcisionsspidses. Form D – vinklede kæber 90°.**

#### Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	1,8 mm
Form	D
Hel længde	180 mm
Til indvendige låseringe-Ø	19 - 60 mm
Norm	DIN 5256 D
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet

Udskiftelig spids

nej

Produkttype

Låserringstang