



Præcisionslåseringstang, Type: J01



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 719790 J01 |
| GTIN | 4003773048619 |
| Artikelklasse | 73F |

Beskrivelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

Med indsatte præcisionsspidser. Form D – vinklede kæber 90°.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Til indvendige låsering-Ø | 8 - 13 mm |
| Form | D |
| Hel længde | 130 mm |
| Spids-Ø | 0,9 mm |
| Norm | DIN 5256 D |
| Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet |
| Kæbeform | vinklet 90° |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Greb | overtrukket med kunststof |
| Materiale | Specialstål |
| Materiale, spids | Specialstål |
| Overflade | kemisk gråfarvet. |
| med begrænsningsanslag | nej |
| Greb med fikseringsanordning | ja |
| Udskiftelig spids | nej |
| Produkttype | Låseringstang |