

HOLEX**Låseringstang 45° vinklet, Type: A2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719845 A2
GTIN	4045197493255
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

Svarer omtrent til **DIN 5254**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig låsering-Ø	19 - 60 mm
Spids-Ø	1,8 mm
Hel længde	180 mm
Norm	svarer omtrent til DIN 5254
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Kæbeform	vinklet 45°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang