

Garant**Spiralbor HSS W, ubelagt, Ø DC h8: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114200 12
GTIN	4045197016133
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Normal kernetykkelse uden kernestigning.

Præcist slebet spids.

Slebne, store spånrum med tætsiddende snoning.

Blankslebet overflade.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	101 mm
Antal skær Z	2
Nominel Ø D_c	12 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	151 mm
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner	0,22 mm/o
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L_2	83 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Cylinderskaft

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	W
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		