

**Garant****Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160200 9
GTIN	4045197926999
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**

**Anvendelse:**

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D <sub>c</sub>	9 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	79 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	62 mm
Samlet længde L	124 mm
Antal skær Z	6
Ø-område	8,601 - 9,1 mm
Skafftirkant □	7 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grader
Indvendig køling	nej

Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		