

Garant**Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, cylindrisk, HSK-A 100 A = 300, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306709 40
GTIN	4045197926838
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af fremføringen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræser-spændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Ø D ₂	89 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 300

Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter