

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2020X15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 38 mm

Samlet længde L: 97 mm

Underlægsplade: 259033 3

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DDJNR/L 2020X15
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Plattestørrelse	15 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Skafstørrelse	20 mm
Samlet længde L	97 mm
Hovedlængde L ₁	38 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 11
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Underlægsplade	259033 3
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500