

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	A16M SSKCR/L09
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	9 mm
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Udhængslængde L_1	48 mm
Spændehøjde L_2	15,25 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500