

**Kobberrørbukker, Til udvendig rør-Ø: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	821300 14
GTIN	3521742511144
Artikelklasse	86B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bukkevinkel op til 180° med den mindst mulige radius uden deformation af røret. Bukkesegment med gradinddeling.

Kraftig, smedet i stål; cadmieret.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberrør. Da rørbukkeren også kan sættes på midt på røret, kan der uden overgange eller mellemrum skabes modgående bøjninger i alle retninger.

Bukkeradius (midt på rør): 42 mm

Teknisk beskrivelse

Bukkeradius (midt på rør)	42 mm
Til udvendig rør-Ø	14 mm
Produkttype	Bukkeapparat