

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 39
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,5 mm
Skrue til underlagsplade	259025 3
Skaftstørrelse	32 mm
Skrue til spændejern	259021 1
ISO-kode holder	MVVNN 3225P16
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	45 mm
Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 2
Samlet længde L, neutrale holdere	170 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500