

**Garant****mini-borestang, HM, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 21/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Artikelklasse	21V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	80,5 mm
Vendeplatteskrue	279815 10
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11,5 mm
Plattestørrelse	06 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	21 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500