

Garant**mini-borestang, HM, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 56/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Artikelklasse	21V

Beskrivelse**Udførelse:**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	56 mm
Samlet længde L	120 mm
Vendeplatteskrue	279815 11
Plattestørrelse	08 mm
Spændehøjde L ₂	11,5 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500