

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Skrue til underlagsplatte	269013 2
ISO-kode holder	SCSCR/L 2020K09
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	126 mm
Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	269005 1
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500