


Garant**Helprofilplatte 30°, udvendig højre, HB7125, Antal gevind pr. tomme: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270960 10
GTIN	4045197929211
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Antal gevind pr. tomme	10
Skæremateriale	HM
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Indsatstype	højre
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7125
Gevindtype	RD-LH
Gevindtype	RD
Gevindstandard	DIN 405
Rund flankevinkel	30 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		