

Garant**Bordvogne T7, Type: T74****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918540 T74
GTIN	4045197611864
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

3 lastflader.

Midterste etage kan fastgøres i 3 højder. Svejset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bredde	980 mm
--------	--------

Norm	EN 1757-3
Dybde	509 mm
Læssefladedybde	500 mm
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Læssefladehøjde, øverst	850 mm
Type	T74
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladebredde	850 mm
Bæreevne for lastflade, midte	80 kg
Maks. bæreevne	250 kg
Hjul-Ø	125 mm
Højde	1020 mm
Vægt	45 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, midte	522 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Produkttype	Bordvogne

Tilbehør

Ekstra skuffe til bordvogn Type 75	918556 75
Klebræt til bordvogn	918581
Mellemhylde til bordvogn T5 og T7 til iskruning Læssefladedybde 500 mm	918570 500
Hulpladevæg til iskruning Type SP2	918580 SP2