

Garant**Euronorm-beholdervogn, Type: TE37****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil stålkonstruktion, platforme i bukket pladestål, kan indstilles i trin på 280 mm.

Særdeles velegnet til Euronorm-beholdere.

Platforme kan skrues variabelt i og kan indstilles til en hældning på mellem 15° og 30°, så udtagning bliver nemmere.

Den nederste platform er fast forbundet med rammen og kan ikke hældes.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse).

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Passende Euronorm-beholdere finder du i gruppe 96 under nr. 963378 – 963380.

Teknisk beskrivelse

Vægt	85 kg
Maks. bæreevne	250 kg

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladedybde	610 mm
Type	TE37
Læssefladebredde	1240 mm
Ophængsintervaller	280 mm
Dybde	670 mm
Højde	1735 mm
Bredde	1300 mm
Bæreevne pr. platform	50 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Hældning kan indstilles	15; 30 grader
Højdeindstilling i intervaller	280 mm
Produkttype	Materialevogne

Tilbehør

Euronormbeholderrød Type NB14	963378 NB14
Euronormbeholderrød Type NB20	963378 NB20
Euronormbeholdergrå Type NB33	963380 NB33
Euronormbeholderblå Type NB42	963379 NB42
Euronormbeholdergrå Type NB42	963380 NB42
Euronormbeholdergrå Type NB31	963380 NB31
Euronormbeholdergrå Type NB70	963380 NB70
Euronormbeholdergrå Type NB50	963380 NB50
Euronormbeholdergrå Type NB5	963380 NB5
Euronormbeholderrød Type NB42	963378 NB42
Euronormbeholderblå Type NB14	963379 NB14
Euronormbeholdergrå Type NB24	963380 NB24

Euronormbeholderrød Type NB70	963378 NB70
Euronormbeholderblå Type NB5	963379 NB5
Euronormbeholdergrå Type NB10	963380 NB10
Euronormbeholdergrå Type NB20	963380 NB20
Euronormbeholdergrå Type NB14	963380 NB14
Euronormbeholderblå Type NB70	963379 NB70
Euronormbeholdergrå Type NB34	963380 NB34
Euronormbeholderrød Type NB10	963378 NB10
Euronormbeholderblå Type NB20	963379 NB20
Euronormbeholdergrå Type NB80	963380 NB80
Euronormbeholderblå Type NB10	963379 NB10
Euronormbeholdergrå Type NB15	963380 NB15
Euronormbeholdergrå Type NB55	963380 NB55
Euronormbeholderrød Type NB5	963378 NB5