

Garant
HM-mini-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 2,8 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202261 2,8
GTIN	4045197929839
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

 Skaft svarende til **DIN 6535 HB**.

Spar efterslibebemkostningerne:

For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

 Skærlængde L_c : 5 mm

Samlet længde L: 45 mm

 Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	45 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaftform	HB

Skafth	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grader
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	2,8 mm
Skærlængde L_c	5 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skafthfræser