

Garant
HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202268 4
GTIN	4045197930675
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:
Efterfølgerprodukt for nr. 202080.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 11 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø D_i : 3,8 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	30 grader
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	15 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. \emptyset	e8
Skaft- $\emptyset D_s$	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Skærlængde L_c	11 mm
Skær- $\emptyset D_c$	4 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Fristilling- $\emptyset D_1$	3,8 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser