

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 14
GTIN	4045197930842
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 26 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 38 mmFristilling-Ø D_1 : 13,8 mm

Samlet længde L: 83 mm

Skaft-Ø D_s : 14 mm**Teknisk beskrivelse**

Fristilling-Ø D_1	13,8 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skær-Ø D_c	14 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Tolerance, nom. Ø	e8

Spiralvinkel	30 grader
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft-Ø D_s	14 mm
Samlet længde L	83 mm
Skærlængde L_c	26 mm
Antal tænder Z	3
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	38 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser