

**Garant****Borepatron til korthulsbor, VDI 40, Spændeområde: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Artikelklasse	31B

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kølemiddeltilførsel via Index-boring.
- Maksimale kølemiddeltryk 50 bar.
- Type GARANT med Torx®-spændenøgle til høj kraftoverførsel.

**Anvendelse:**

På NC-drejmaskiner og bearbejdningscentre.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Teknisk beskrivelse**

Patron, udv. Ø d <sub>1</sub>	50,5 mm
Udhængslængde l <sub>1</sub>	90 mm
Spændeområde	1 - 16 mm
Spændenøgle	TX25
VDI-størrelse	VDI 40
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Produkttype	Kort VDI-borepatron

