



Præcisionskraber med udskiftelig klinge Værktøjsstål



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	836400
GTIN	7290003236701
Artikelklasse	83G

Beskrivelse

Udførelse:

Holder i letmetal (120 mm lang) med spændetang og udskiftelig, vendbar trekantprofilklinge i **specialværktøjsstål WS** eller **hårdmetal**. Udtrækkelig klinge, der kan genslibes i fuld længde.

Bemærk:

Se også skraberklinger nr. 839677; 839678.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	120 mm
Klingebredde	4,2 mm
Klingelængde	80 mm
Udførelse, greb	6-kant 12 mm
Materiale, klinge	WS
Udskiftelig klinge	ja
Produkttype	Skrabere

Tilbehør

Miniskraberklinge, lige	839677
Specialskraberklinge, forkrøppet	839678
Reserveklinge, lige (80×4,2 mm)Værktøjsstål	836410

Reserveklinge, lige (50×3,2 mm)Hårdmetal	836420
Reserveklinge, lige (75×3,2 mm)HSS	836425