

**Bøjlevogn, Type: 2502****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919800 2502
GTIN	4017976025025
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brillantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Norm	EN 1757-3
Bæreevne	600 kg
Højde	990 mm
Materiale, hjul	TPE
Type	2502
Antal faste hjul uden hjulbremse	2

Læssefladehøjde	270 mm
Hjul-Ø	200 mm
Vægt	30 kg
Læssefladebredde	1000 mm
Bredde	1125 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Dybde	709 mm
Læssefladedybde	700 mm
Produkttype	Bøjlevogn