



## Fladskraber med Hårdmetalplatte, Klingebredde: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	837520 25
GTIN	4049002021084
Artikelklasse	86D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftigt fladstål med spændemekanisme og **udskiftelig hårdmetal-skrabeplade med fire skær**. Hårdmetalplatten er slebet klar til brug, har 4 skær og kan vendes.

#### Bemærk:

Skraberplatterne nr. 837600 passer også til elektriske håndskraber.

### Teknisk beskrivelse

Klingebredde	25 mm
Antal skær Z	4
Hel længde	450 mm
Hårdmetalpladens størrelse	25×25×2 mm
Udførelse, greb	Træskaft lakeret
Materiale, greb	Træ
Materiale, klinge	HM
Produkttype	Skrabere

### Tilbehør

Ekstra hårdmetalskrabeplade Klingebredde 25 mm	837600 25
--	-----------