



## Etagevogn med 4 lastflader, Type: 8312



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919880 8312
GTIN	4017976083124
Artikelklasse	96F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

### Teknisk beskrivelse

Bæreevne i alt	600 kg
Materiale, hjul	TPE
Læssefladebredde	1000 mm

Type	8312
Læssefladehøjde 2	669 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladehøjde 4	1469 mm
Norm	EN 1757-3
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Vægt	83 kg
Bredde	1169 mm
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladehøjde 1	269 mm
Skydehåndtag	ja
Læssefladehøjde 3	1069 mm
Højde	1800 mm
Højdejusteringsintervaller	100 mm
Dybde	709 mm
Læssefladedybde	700 mm
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Produkttype	Etagevogn