

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Type: GG**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215992 GG
GTIN	4045197938138
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOEU090408 TR-H

Type: GG

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z : 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	LOEU090408 TR-H
Hjørneradius	0,8 mm
Type	GG
Tilspænding f_z	0,13 mm
Type	HB7710
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	330 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		