

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7940, Type: Ti****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215990 TI
GTIN	4045197938121
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3,5 \text{ mm}$

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOEU090408 R-L

Type: Ti

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z : 0,07 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z	0,07 mm
Type	Ti
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOEU090408 R-L
Type	HB7940
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	145 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	55 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		