

Garant**LOEU 090404 R-L, HB735, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOEU090404 R-L

Type: UNI

Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	LOEU090404 R-L
Hjørneradius	0,4 mm
Type	UNI
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	175 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	145 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
GG (G)	egnet	220 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		