



Boringsafgrater med afgraterhoved HSS Ø 20 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 839605 |
| GTIN | 7290005395406 |
| Artikelklasse | 83G |

Beskrivelse

Udførelse:

2K-greb med **sekskantet teleskopskaft** og udskifteligt afgraterhoved HSS 90°, Ø 20 mm. Også velegnet til **dybtliggende** boringer.

Hel længde: 170 - 240 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------------|
| Hel længde | 170 - 240 mm |
| Udførelse, greb | 2K-grebsovertræk |
| Materiale, greb | kunststof |
| Produkttype | Afgratere |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Afgraterhoved HSS, 90° Afgraterhoved-Ø 30 mm | 839610 30 |
| Afgraterhoved HSS, 90° Afgraterhoved-Ø 12 mm | 839610 12 |
| Teleskopskaft til afgraterhoveder | 839620 |
| Afgraterhoved HSS, 90° Afgraterhoved-Ø 20 mm | 839610 20 |
| Boringsafgraterhoved 90° HSS TiN-belagt Afgraterhoved-Ø 20 mm | 839611 20 |