

**Afstikningsklinge, stål, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 19/2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Anvendelse:**

Kun i kombination med stikplatter nr. 273010.

Passer til:

Holder nr. 273896 – 273898 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle til skift af platte.

Teknisk beskrivelse

Bredde b ₂	1,6 mm
Højde, h ₁	15,5 mm
Klingehøjde h ₅	19 mm
Stikbredde W	2,2 mm
Til maks. emne-Ø	40 mm
Samlet længde L	86 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

