

**Skærholdersæt, Venstre, Skaftstørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255111 20
GTIN	4045197941893
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Hovedlængde L ₁	28 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Reservedel	259981 5
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 5

259981 5

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm

250025 20/12

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm

250019 20/12