

Garant
SEMT 1305 AGSR, HB7510, Type: ST1400

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Artikelklasse	21A

Beskrivelse
Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5... 1 \times D / a_{pmaks.} = 4$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEMT 1305 AGSR
Type	HB7510
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		