

**Garant**
**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Type: ST900**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmaks.} = 4$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST900
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEMT 1305 AGSR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		