

**Garant****Fræserhovedadapter cylindrisk, med kølekanal, SK 40 A = 300, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301139 16
GTIN	4045197942241
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

**Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Adapter	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter