

Garant**Fræserhovedadapter Vibrationsdæmpet, cylindrisk, med kølekanaler, HSK-A 63 A = 300, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306713 27
GTIN	4045197942487
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Udragende længde, A-mål: 300 mm

Ø D₂: 58 mm

Fræsedornslængde L₄: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ø D ₂	58 mm

Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 300
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter