

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4030, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mmTilspænding f_z pr. tand: 1,2 mm

Plattetykkelse S: 5.56 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	1,2 mm
Type	ST400
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	5.56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT120516ZDSR
Type	HB4030
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,3 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		