

**Fladespændepatron med kølekanal, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304398 16 |
| GTIN | 4045197944436 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kølekanalerhuller, der kan lukkes.

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Udvendig Ø D | 48 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 16 |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Adapter | HSK-A 100 kort |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | DIN 69882-4 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kølekanaler | Ikke låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|