

**Garant****Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 50 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302650 8
GTIN	4045197944689
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	28 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Adapter	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 3 \mu\text{m}$
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------