



Universalafgrater / skrabersortiment i kunststofboks 19 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	839955
GTIN	7290005397905
Artikelklasse	83G

Beskrivelse

Leveringsomfang:

- Præcisionskraber med skifteklunge: 1 stk. nr. 836400
- Afgratergreb (uden klinge): 1 stk. nr. 838350
- Teleskopskaft til S-klinger Ø 3,2 mm: 1 stk. nr. 838430
- Afgraterklinge HSS Ø 3,2 mm: 1 stk. nr. 838510 i hver str. S10; S20; S30; S150
- ROTO-DRIVE afgraterhoved HSS Ø 10,4 mm: 1 stk. nr. 838610 str. 10,4
- Teleskopskaft til N-klinger Ø 2,6 mm: 1 stk. nr. 839170
- Afgraterklinge HSS Ø 2,6 mm: 1 stk. nr. 839010 af hver str. N1; N2
- Teleskopskaft til afgraterhoveder: 1 stk. nr. 839620
- Afgraterhoved HSS 90° Ø 20 mm: 1 stk. nr. 839610 str. 20
- Teleskopskaft til skraberklunger: 1 stk. nr. 839679
- Miniskraberklunge: 1 stk. nr. 839677
- Specialskraberklunge: 1 stk. nr. 839678
- Teleskopskaft til skæreplatter: 1 stk. nr. 839725
- Skæreplatte til kilenoter, 11 mm: 1 stk. nr. 839720 str. 11
- Afgratergreb til teleskopskaft: 1 stk. nr. 839890 str. T

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Afgratere
-------------	-----------

Tilbehør

Skæreplatte til kilenoter til maks. bredde 11 mm	839720 11
Teleskopskaft til skraberklinger	839679
Teleskopskaft til N-klinger Ø 2,6	839170
Præcisionsskraber med udskiftelig klingeVærktøjsstål	836400
Teleskopskaft til afgraterhoveder	839620
Teleskopskaft til S-klinger Ø 3,2	838430
Afgraterklinge Type S100	838510 S100
Afgraterklinge Type S20	838510 S20
Specialskraberklinge, forkrøppet	839678
Afgraterklinge Type N2	839010 N2
Afgraterhoved HSS, 90° Afgraterhoved-Ø 20 mm	839610 20
Afgraterklinge Type S30	838510 S30
Afgraterklinge Type S150	838510 S150
Boringsafgraterhoved HSS 90°, med skaft Afgraterhoved-Ø 10,4 mm	838610 10,4
Teleskopskaft til skæreplatter	839725
Afgratergreb Type T	839890 T
Universalafgrater, kunststofgreb med 1 klinge (S150)	838350
Miniskraberklinge, lige	839677
Afgraterklinge Type N1	839010 N1