

**Garant****Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302596 20
GTIN	4045197944641
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	20
Udvendig Ø D	52 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------