

Garant**Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302596 25
GTIN	4045197944658
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	90 mm
Udvendig Ø D	65 mm
Spænde-Ø D ₁	25 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25
---	-----------