

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde $L_2$	19 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Plattestørrelse	9 mm
Udhængslængde $L_1$	60 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Indstillingsvinkel $\kappa$	75 grader
ISO-kode holder	A20Q SSKCR/L09
Samlet længde L	180 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500