

Garant**Fladspændepatron form ADB med kølekanaler, forniklet., SK 40 kort,
Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300120 8 |
| GTIN | 4045197945686 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Speciel fornikling.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 8 |
| Udragende længde, A-mål | 50 mm |
| Udvendig Ø D | 28 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 8 mm |
| Adapter | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kølekanaler | Låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|-----------------------------------------------------|----------|