

Garant**ER-spændetangspatron forniklet, HSK-A 63 lang, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305394 40
GTIN	4045197945761
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Gennemgang boret op (uden indstillingskrue).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

Forniklet for at undgå korrosion.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændepatroner iht. DIN 6499 – form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	3 - 26 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Til ER-spændetænger	40
Udragende længde, A-mål	120 mm

Adapter	HSK-A 63 lang
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-6
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
--	-----------