

Garant**Profilrømningsholder, metrisk $\varnothing d = 12$ mm, Skaft- $\varnothing D_S$: 16mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	293023 16
GTIN	4045197945938
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder- \varnothing .**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L_s	35 mm
L	46 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
Skaft- $\varnothing D_S$	16 mm
$\varnothing D$	44 mm

Ød	12 mm
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5