

**Garant****Profilrømningsholder, metrisk Ø d = 16 mm, Skaft-Ø DS: MK3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	293026 MK3
GTIN	4045197946119
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

**Passer til:**

CNC- og konventionelle maskiner.

**Specialtilbehør:**

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

**Bemærk:**

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

## Teknisk beskrivelse

L	76 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	86 mm
Skafttype	MK3
Ød	16 mm
Ø D	58 mm

Holderstørrelse	MK3
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

## Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8