

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 12 mm, TiN, sekskant: 10mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293043 10
GTIN	4045197946546
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i **en arbejdsgang**.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	10 mm
L	20 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,15 til + 0,18 mm

Profil	sekskant
L ₁	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj