

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 8 mm, TiN, Firkant: 4mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293050 4
GTIN	4045197946898
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialejernelse).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	4 mm
L	6,5 mm

Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,09 til + 0,12 mm
Profil	Firkant
L ₁	18 mm
Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj